


Свързващи конектори

SSTGN040ZDSFKSG



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Дизайн	Ethernet кабел, D кодирани
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	44,6
Размери [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Материал	цинкова отливка с никелово покритие
Формиран корпусен материал	цинкова отливка, с никелово покритие
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Свързващи конектори

SSTGN040ZDSFKSG

Електрическо свързване

винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm; AWG 18

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: цинкова отливка, с никелово покритие; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: с възможност за ширмоване



Връзка

