




Свързващ кабел с конектор

ADOAH080VAS0010E08

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.

Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Защита		IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	637,5
Размери	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Материал		PVC
Формиран корпусен материал		PVC
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Свързващ кабел с конектор

ADOAH080VAS0010E08


Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);

Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

цветове съгласно
DIN EN 60947-5-2

Цвета на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
PK =	розов
OG =	оранжев
VT =	лилав
WH =	бял