


Прекъсващ резистор за PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)
-----------------------------------	---------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	9,9
Размери [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E12315



Прекъсващ резистор за PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: В; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6 Nm



Връзка

