


Y-сплитер

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	29,6
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Y-сплитер

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие