




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	612,5
Размери	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Свързващ кабел

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PUR, черен, Ø 5 mm, ширмован; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

