


E12339



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0005C04



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Забележка за температурата на околната среда	21 дни: -25...120 °C
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	271
Размери [mm]	28 x 15 x 38
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	цинкова отливка
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване мин. 10 x диаметър на кабела



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0005C04

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm, ширмован; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял