




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло [g]		54,6
Материал		корпус на гнездото: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Свързващ кабел

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав; Контакти: с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 0,75 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

