


# E12346



## Свързващ кабел с щекер

ASTGA050MSS01,5C04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



### Приложение

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел |
| Без силикон | да                                                        |

### Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 30 AC / < 36 DC |
| Клас на защита                    | II                |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                 |

### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
| Защита                  | IP 68    |

### Механични данни

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Тегло [g]           | 127,4                       |
| Размери [mm]        | 38 x 15 x 31                |
| Материал            | корпус: TPU черен           |
| Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |

### Забележки

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забележки             | Изключващото съпротивление на CAN шината (120 Ω) е интегрирано в щекерното съединение M12. |
| Единица на опаковката | 1 брой                                                                                     |



## Свързващ кабел с щекер


ASTGA050MSS01,5C04

### Електрическо свързване


Кабел: 1,5 m, PVC, лилав, Ø 6,7 mm, ширмован; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие;  
Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан



### Връзка



|          | Цвета на проводниците : |
|----------|-------------------------|
| BK =     | черен                   |
| BU =     | син                     |
| RD =     | червен                  |
| WH =     | бял                     |
| screen = | екран                   |