


Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSS0010K05

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	444,6
Размери [mm]	28 x 15 x 38
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	неръждаема стомана

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E12352



Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSS0010K05

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, черен, Ø 5,3 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: неръждаема стомана; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 1,0...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял