


Конектор за окабеляване

SDOGH040MSSFKSG



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	47,6
Размери [mm]	20 x 20 x 58
Материал	цинкова отливка с никелово покритие
Формиран корпусен материал	цинкова отливка, с никелово покритие
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване

SDOGH040MSSFKSG

Електрическо свързване

винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: В; Формовано тяло: цинкова отливка, с никелово покритие; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: с възможност за ширмоване



Връзка

