


Преходен щекер

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 О-пръстен



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	9,66
Монтажна резба		PG 11
Материал		PA 6.6
Формиран корпусен материал		PA 6.6

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Преходен щекер

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял