




Кабелен адаптер

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)



1 О-пръстен



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		III
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	12,5
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Кабелен адаптер

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Електрическо свързване


Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
WH =	син
	бял