




Свързващ кабел с конектор

ADOGH080VAS0025E08

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.  
Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).



| Приложение                    |      |                                           |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Система                       |      | Без силикон; контакти със златно покритие |
| Без силикон                   |      | да                                        |
| Електрически показатели       |      |                                           |
| Работно напрежение            | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                         |
| Макс. токово натоварване общо | [A]  | 2                                         |
| Условия на работа             |      |                                           |
| Околна температура            | [°C] | -25...100                                 |
| Защита                        |      | IP 68; IP 69K                             |
| Механични данни               |      |                                           |
| Тегло                         | [g]  | 1612,5                                    |
| Размери                       | [mm] | 15 x 15 x 46                              |
| Материал                      |      | PVC                                       |
| Формиран корпусен материал    |      | PVC                                       |
| Материал на гайката           |      | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)        |
| Забележки                     |      |                                           |
| Единица на опаковката         |      | 1 брой                                    |



## Свързващ кабел с конектор


ADOGH080VAS0025E08

### Електрическо свързване

Кабел: 25 m, PVC, оранжев, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



### Връзка

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

цветове по DIN 47100

Цвета на проводниците :

|      |        |
|------|--------|
| BN = | кафяв  |
| BU = | син    |
| GN = | зелен  |
| GY = | сив    |
| PK = | розов  |
| RD = | червен |
| WH = | бял    |
| YE = | жълт   |