


Целева шайба за задвижки на клапани

Puck/IND/bk/53/8

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E12517 + E12526

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Дизайн

за механични интерфейси към пневматични актуатори или ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Механични данни

Тегло	[g]	43,4
Целевият диаметър на шайбата	[mm]	53
Разстояние между дупките	[mm]	80
Височина на вала на задвижването на клапана	[mm]	20
Брой възможни позиции за превключване		8
Материал	Позиционираща капачка: PA 6 черен; винтове: неръждаема стомана (1.4302)	

Акcesoари

Доставени артикули

Кабел с конектор: 1 x M6 x 16, с миене
винтове с резби: 2 x M5
указания за посоката: 2, жълт
указания за посоката: 2, черен
Капак: 1, жълт
покрит щепсел: 4, черен

E17321



Целева шайба за задвижки на клапани

Puck/IND/bk/53/8

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------