


Целева шайба за задвижки на клапани

PUCK/IND/BL/53/8

Спрени изделия

Алтернативни артикули: E12517 + E12526

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Дизайн

за механични интерфейси към пневматични актуатори или ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Механични данни

Тегло	[g]	45,6
Целевият диаметър на шайбата	[mm]	53
Разстояние между дупките	[mm]	80
Височина на вала на задвижването на клапана	[mm]	20
Брой възможни позиции за превключване		8
Материал	Позиционираща капачка: PA 6 син; винтове: неръждаема стомана (1.4302)	

Акcesoари

Доставени артикули

Кабел с конектор: 1 x M6 x 16, с миене

винтове с резби: 2 x M5

указания за посоката: 2, бял

указания за посоката: 2, син

Капак: 1, бял

покрит щепсел: 4, син

E17322



Целева шайба за задвижки на клапани

PUCK/IND/BL/53/8

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------