


Целева шайба за задвижки на клапани

Puck/IND/rd/65/8

Спрени изделия

Алтернативни артикули: E12517

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Дизайн

за механични интерфейси към пневматични актуатори или ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Механични данни

Тегло	[g]	63
Целевият диаметър на шайбата	[mm]	65
Разстояние между дупките	[mm]	80
Височина на вала на задвижването на клапана	[mm]	30
Брой възможни позиции за превключване		8
Материал	Позиционираща капачка: PA 6 червен; винтове: неръждаема стомана (1.4302)	

Забележки

Единица на опаковката

1 брой