


E18000



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MKS0005X04



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 300 AC/DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -45...105

Защита IP 68

Механични данни

Тегло [g] 361,966

Размери [mm] 15 x 15 x 47

Материал TPE

Материал на гайката цинк, епоксидно покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, TPE-S, черен; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPE; Заклучване: цинк, епоксидно покритие; Контакти: със златно покритие




E18000



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MKS0005X04

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял