


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MKS0010X04



Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 300 AC/DC
------------------------	-------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-45...105
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	361,966
Размери [mm]	15 x 15 x 47
Материал	TPE
Формиран корпусен материал	TPE
Материал на гайката	цинк, епоксидно покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E18001



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MKS0010X04

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, TPE-S, черен; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заклучване: цинк, епоксидно покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял