


E18002



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MKS0005X04



Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 300 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-45...105
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	385,553
Размери	[mm]	31 x 14,5 x 31
Материал		TPE
Формиран корпусен материал		TPE
Материал на гайката		цинк, епоксидно покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E18002



Свързващ кабел с конектор


ADOAH040MKS0005X04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, TPE-S, черен; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заклучване: цинк, епоксидно покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял