


E18016



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0025E04



Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 300 AC/DC
------------------------	-------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...100
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	874,979
Размери [mm]	15 x 15 x 47
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E18016



Свързващ кабел с конектор


ADOGH040VAS0025E04

Електрическо свързване

Кабел: 25 m, PVC, черен; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие



Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял