



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Приложение

Система	ширмован кабел
---------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 DC
------------------------	----------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...90
-------------------------	----------

Защита	IP 68
--------	-------

Механични данни

Тегло [g]	254,012
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, жълт, Ø 5,6 mm, ширмован; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm




E18025



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005G04

Връзка



BN =	Цвета на проводниците :	кафяв
BK =		черен
BU =		син
WH =		бял