




Свързващ кабел


VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Приложение		
Система	контакти със златно покритие	
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...105
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	54,431
Материал		TPE
Формиран корпусен материал		TPE
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие




Свързващ кабел

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC, сив; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPE; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti);

Контакти: със златно покритие

