




Преходен щекер

RSTGB030VAS00.3-03



1 О-пръстен

Приложение	
Система	контакти със златно покритие
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 600 AC/DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...100
Защита	IP 68
Механични данни	
Тегло [g]	25,855
Монтажна резба	1/2" NPT
Материал	неръждаема стомана
Формиран корпусен материал	неръждаема стомана
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой



Преходен щекер

RSTGB030VAS00.3-03

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана; Контакти: със златно покритие



Връзка

1	GN
2	RD
3	BK

БК = Цветовете на проводниците :
GN = черен
RD = зелен
 червен