


Преходен щекер

RSTGB050VAS00.3-05



1 О-пръстен

Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 600 AC/DC
------------------------	-------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...100
-------------------------	-----------

Защита	IP 68
--------	-------

Механични данни

Тегло [g]	63,503
-----------	--------

Монтажна резба	1/2" NPT
----------------	----------

Материал	неръждаема стомана анодизиран
----------	-------------------------------

Формиран корпусен материал	неръждаема стомана, анодизиран
----------------------------	--------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Преходен щекер


RSTGB050VAS00.3-05

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана, анодизиран; Контакти: със златно покритие



Връзка

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	Цветовете на проводниците :
GN =	зелен
GN/YE =	зелен/жълт
RD =	червен
OG =	оранжев
WH =	бял