


Преходен щекер

RSTGH040VAS0001-04



1 О-пръстен

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 DC
--------------------	-----	----------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...90
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	54,431
Монтажна резба		1/2" NPT
Материал		неръждаема стомана (1.4401 / 316)
Формиран корпусен материал		неръждаема стомана (1.4401 / 316)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4401 / 316)



E18057



Преходен щекер

RSTGH040VAS0001-04

Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял