


Свързващ кабел

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 300 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...105

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

136,078

Материал

PVC

Формиран корпусен материал

PVC

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4571/316Ti)


Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие





Свързващ кабел

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PVC, сив; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti);

Контакти: със златно покритие

