




Преходен щекер

RSTGH040ALS00.3-04



1 О-пръстен

Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 250 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...90

Механични данни

Тегло [g] 22,68

Монтажна резба M16

Материал алуминий анодизиран от 10 ... 20 цт

Формиран корпусен материал алуминий, анодизиран от 10 ... 20 цт

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: алуминий, анодизиран от 10 ... 20 цт





Преходен щекер

RSTGH040ALS00.3-04

Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял