
E18074

Преходен щекер

RSTGH040ALS00.3-04



1 О-пръстен

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...90
Механични данни		
Тегло	[g]	22,68
Монтажна резба		M20
Материал		алуминий анодизиран от 10 ... 20 цт
Формиран корпусен материал		алуминий, анодизиран от 10 ... 20 цт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: алуминий, анодизиран от 10 ... 20 цт




E18074

Преходен щекер

RSTGH040ALS00.3-04

Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял