


Свързващи конектори

SSTA040MSSFKPG



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 250 AC/DC

Макс. токово натоварване
общо

[A]

4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...100

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

27,216

Размери

[mm]

38 x 20 x 40

Материал

PA

Формиран корпусен
материал

PA

Материал на гайката

цинк, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Свързващи конектори

SSTAH040MSSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 8...10 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: цинк, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

