


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0012E04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 300 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...105

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

299,371

Размери

[mm]

15 x 15 x 47

Материал

PVC

Формиран корпусен материал

PVC

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4571/316Ti)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0012E04

Електрическо свързване

Кабел: 12 m, PVC, сив, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие



Връзка



5: не се използва
Цветовете на проводниците :
BK = черен
BN = кафяв
BU = син
WH = бял