


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAS0060E04



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 300 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...105

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

2100,131

Размери

[mm]

31 x 14,5 x 31

Материал

PVC

Формиран корпусен материал

PVC

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4571/316Ti)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAS0060E04

Електрическо свързване

Кабел: 60 m, PVC, сив; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti);
Контакти: със златно покритие



Връзка



5: не се използва
Цвета на проводниците :
BK = черен
BN = кафяв
BU = син
WH = бял