




Свързващ кабел с конектор

ADOGH140MSS0005A11



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	635,029
Размери	[mm]	20 x 20 x 50
Материал		PUR черен
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M16, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие




E18147



Свързващ кабел с конектор

ADOGH140MSS0005A11

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт