


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0002X04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 300 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-45...105

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

158,757

Размери

[mm]

31 x 14,5 x 31

Материал

TPE

Формиран корпусен материал

TPE

Материал на гайката

цинк, епоксидно покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Свързващ кабел с конектор


ADOAH040MSS0002X04

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, TPE-S, черен; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заклучване: цинк, епоксидно покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял