


Свързващ кабел с конектор

ADOGB030VAS0020E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 300 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...105

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

5238,988

Материал

PVC

Формиран корпусен материал

PVC

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E18166



Свързващ кабел с конектор


ADOGB030VAS0020E03

Електрическо свързване


Кабел: 20 m, PVC, сив; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие



Връзка



Цвета на проводниците :
BK = черен
GN = зелен
WH = бял