




Кабелен адаптер

RDOGF040MSS00.3-04



1 О-пръстен



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...100
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	113,398
Материал		корпус: месинг с никелово покритие; уплътнение: FKM; Накатена гайка: месинг с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Кабелен адаптер

RDOGF040MSS00.3-04

Електрическо свързване


Кабел: 0,5 m, PVC, жълт, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял