
E18181

Свързващ кабел


VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 300 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...105
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	63,503
Материал		TPE
Формиран корпусен материал		TPE
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие



E18181


Свързващ кабел

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Електрическо свързване

Кабел: 1,5 m, PVC, сив; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заключване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti);
Контакти: със златно покритие

