


Свързващ кабел

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 300 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...105

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

63,503

Материал

TPE

Формиран корпусен материал

TPE

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4571/316Ti)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Свързващ кабел

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Електрическо свързване

Кабел: 2,5 m, PVC, сив; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие

