




Свързващ кабел

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS




Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита	IP 68	
Механични данни		
Тегло	[g]	22,68
Материал	PUR	
Формиран корпусен материал	PUR	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Свързващ кабел

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

