


Преходен щекер

RSTGA030ALS00.3-03



1 О-пръстен

Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC/DC
------------------------	-------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
-------------------------	----------

Защита	IP 68
--------	-------

Механични данни

Тегло [g]	387,821
-----------	---------

Монтажна резба	M20 x 1,5
----------------	-----------

Материал	месинг с никелово покритие
----------	----------------------------

Формиран корпусен материал	месинг, с никелово покритие
----------------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Преходен щекер

RSTGA030ALS00.3-03

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
GN =	зелен
RD =	червен
WH =	бял