


Резистор за свързване на CAN шина

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Макс. токово натоварване
общо

[A]

4

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...85

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

22,68

Размери

[mm]

14,5 x 14,5 x 52,8

Материал

PVC

Формиран корпусен
материал

PVC

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой




Резистор за свързване на CAN шина


M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

