


Кабелен адаптер

RDOGH050MSS00.3E05



1 О-пръстен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	22,68
Монтажна резба	1/4"-18NPT
Материал	месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Кабелен адаптер


RDOGH050MSS00.3E05

Електрическо свързване


Кабел: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN/YE =	зелен/жълт
WH =	бял