


Свързващ кабел

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS



Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 300 AC/DC
------------------------	-------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...105
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	235,868
Размери [mm]	15 x 15 x 40
Материал	TPE
Формиран корпусен материал	TPE
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, сив; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPE; Заклучване: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); Контакти: със златно покритие

