




Y-сплитер

ZDO2H045MSS0010B05

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-15...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой




Y-сплитер

ZDO2H045MSS0010B05

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял