


**Електрически показатели**

Работно напрежение	[V]	10...110 AC/DC
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-15...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	18 x 54 x 82
Брой разпределителни кутии за портове		4

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------


Разделителна кутия

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M12; кодиране: A



Връзка

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GN/YE =	зелен/жълт
GY =	сив
WH =	бял
YE =	жълт