


**Електрически показатели**

Работно напрежение [V]	10...110 AC/DC
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12

Условия на работа

Околна температура [°C]	-15...90
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	18 x 54 x 100
Брой разпределителни кутии за портове	6

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




Разделителна кутия

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 6 x M12; кодиране: A



Връзка

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GN/YE =	зелен/жълт
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт