


## Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MSS0005B04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC076

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Електрически показатели

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
|------------------------|------------|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
|-------------------------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Защита | IP 67 |
|--------|-------|

## Механични данни

|              |              |
|--------------|--------------|
| Размери [mm] | 15 x 15 x 42 |
|--------------|--------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Материал | TPU |
|----------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Формиран корпусен материал | TPU |
|----------------------------|-----|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
|---------------------|-----------------------------|

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

# E20404



## Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MSS0005B04

### Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; с висока гъвкавост; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



### Връзка

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

ВК =                   Цветовете на проводниците :  
BN =                   черен  
BU =                   кафяв  
                          син