


E20405



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0005A04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU прозрачен
Формиран корпусен материал		TPU, прозрачен
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E20405



Свързващ кабел с конектор


ADOAH042MSS0005A04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие;
Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цвета на проводниците :

BN =	кафяв
BK =	черен
BU =	син
WH =	бял