


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-R4/0,22M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

41,5

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

4

Дължина на сензорната глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

220

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Фазерно изпълнение



**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-P-A-R4/0,22M

Материал	адаптер: PPE
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	E20103
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой