



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

4

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

4

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

2,4

Дължина

[mm]

800

Материал

адаптер: PPE

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

PVC

Забележки

Единица на опаковката

1 брой