


Свързващ кабел с конектор

ADOGB030MSS0005E03



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 300 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...80
Защита		IP 68

Механични данни

Тегло	[g]	279,3
Размери	[mm]	26 x 26 x 49,9
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		цинкова отливка

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Свързващ кабел с конектор

ADOGB030MSS0005E03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, черен, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
GN/YE =	син
	зелен/жълт